



## Bit för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon hårt, krysspårstorlek / totallängd: 3/25mm



### Beställningsdata

Ordernummer	675380 3/25
GTIN	4013288014764
Artikelklass	63H

### Beskrivning

#### Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000 – 675050.

Med torsionszon, **hård**. Idealisk för skruvdragning i mjuka material (till exempel i trä och plast).

#### Användningsdata:

För Phillips-krysspårskruvar DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

#### Norm:

DIN ISO 1173.

#### Material:

Kromvanadin-speciallegering, **seghård**.

### Teknisk beskrivning

totallängd	25 mm
krysspårstorlek	3
Bits sexkantskaft	C 6,3
tillverkarens beteckning	855/1 TH PZ
Norm	DIN ISO 1173
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag	Bitsverktyg

