

Garant**Tappsvängjärn, inställbart förstärkt, Typ: 3****Beställningsdata**

Ordernummer	148200 3
GTIN	4045197923967
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.

För **kraftiga** påfrestningar och **exakt användning**. Alla dimensioner med **högkvalitativ smidd grundstomme av stål** och integrerad fast back. **Rundlibell** för rak ansättning.

Norm: DIN 1814

spännvidd □: 4,9 - 12 mm

för handgängtappar DIN 352: M5 – M20

för handbrottschdiameter DIN 206*: 6,5 - 15 mm

totallängd: 370 mm

Teknisk beskrivning

för handbrottschdiameter DIN 206*	6,5 - 15 mm
spännvidd □	4,9 - 12 mm
för handgängtappar DIN 352	M5 – M20
totallängd	370 mm
Norm	DIN 1814
Produktslag	Tappsvängjärn