

**Garant****Tappsvängjärn, inställbart förstärkt, Typ: 1.1/2****Beställningsdata**

Ordernummer	148200 1.1/2
GTIN	4045197923943
Artikelklass	11K

**Beskrivning****Utförande:**

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.

För **kraftiga** påfrestningar och **exakt användning**. Alla dimensioner med **högkvalitativ smidd grundstomme av stål** och integrerad fast back. **Rundlibell** för rak ansättning.

Norm: DIN 1814

spännvidd □: 2 - 8 mm

för handgängtappar DIN 352: M1 – M12

för handbrottschdiameter DIN 206\*: 2,5 - 9,5 mm

totallängd: 175 mm

**Teknisk beskrivning**

för handgängtappar DIN 352	M1 – M12
för handbrottschdiameter DIN 206*	2,5 - 9,5 mm
totallängd	175 mm
spännvidd □	2 - 8 mm
Norm	DIN 1814
Produktslag	Tappsvängjärn