



Insticksverktyg, fast nyckel, Typ-nyckelvidd: 2-16mm



Beställningsdata

Ordernummer	657800 2-16
GTIN	4018754033959
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

l_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

l_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

OBS!:

Följ insticksverktygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigering vid avvikelser!

Teknisk beskrivning

bredd B	38 mm
nyckelvidd	16 mm
höjd h	9 mm
insticksskaft	14×18 mm
stickmått S	25 mm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad (flagningsäkert)
Produktslag	Insticksverktyg, fast nyckel