

Garant**Konisk borr för stifthål, obelagd, Ø DC: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	116310 12
GTIN	4045197029393
Artikelklass	11B

Beskrivning**Utförande:**

På ytterdiametern koniskt stigande skäreggar med spånbrytare. Specialbehandlad yta.

Fördel:

Borrar därför koniska borrhål 1:50 för koniska pinnar enligt ISO 2339 (DIN 1) och ISO 8736 (DIN 7978) i en arbetsoperation.

OBS!:

Ø1,5; 2; 2,5 med cylindriskt skaft levereras på förfrågan.

Ø14;16;20;25 med MK-skaft levereras på förfrågan.

Använd pinnhålsbrottschar nr 161200 vid färdigbearbetningen.

Teknisk beskrivning

Nominell Ø D _c	12 mm
största diameter D ₂	16,37 mm
Antal skär Z	2
snittlängd L ₁	10 mm
Matning f i stål < 750 N/mm ²	0,07 mm/v
Skaftdiameter D _s	16 mm
totallängd L	290 mm
L ₂	210 mm
minsta diameter D ₁	11,8 mm
Norm	DIN 1898 A
Spetsvinkel	118 grad

Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Konförhållande	1:50
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	24 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	20 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		