

**Bits för Tspår, 5/16 tum C 8, eggbredd: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	675460 10
GTIN	4013288011299
Artikelklass	63H

Beskrivning**Utförande:**

För att fästa i handhållare eller maskiner med motsvarande 6-kantsfäste.

Användningsdata:

För spårskruvar DIN 3127.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.

Teknisk beskrivning

mejseltjocklek	1,6 mm
totallängd	41 mm
eggbredd	10 mm
Bits sexkantskaft	C8
tillverkarens beteckning	800/2 Z
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Produktslag	Bitsverktyg