

**Polygriptång med fininställning, svart, totallängd: 180 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	706000 180
GTIN	4045197439536
Artikelklass	71B

Beskrivning**Utförande:**

Genomgående led (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador på fingrarna. Med **fininställning** som manövreras med en fjädrande knapp. Räfflade käftar med rörurtag, självlåsand. Manganfosfaterad yta, polerade käftar. Ergonomiskt utformade skänklar med halkskyddande plastöverdrag.

Norm:**DIN ISO 8976****Material:**

Kromvanadinstål, sänksmitt.
spännvidd för sexkant: 28 mm
gripvidd för rör: 1 tum
antal spärrlägen för fininställning: 10

Teknisk beskrivning

antal spärrlägen för fininställning	10
totallängd	180 mm
gripvidd för rör	1 tum
spännvidd för sexkant	28 mm
Handtag	halksäkert plastöverdrag
Yta	manganfosfaterad, polerade käftar
Norm	DIN ISO 8976

backarnas utförande	Räfflade käftar med rörurtag
Handtag	halksäkert plastöverdrag
Material	Kromvanadinstål, sänksmitt
gnistfri	nej
Fininställning av spärrlägen möjlig	ja
Automatisk fastspänning	ja
Klämskydd	ja