



Gummihammare, vit, Typ: A900



Beställningsdata

Ordernummer	755550 A900
GTIN	4045197720818
Artikelklass	72D

Beskrivning

Utförande:

Av seghårt gummi (90 shore), icke fjädrande och med starkt drivande slagverkan. Nedslitna slag kan renoveras genom svarvning. Med skaft av askträ.
Vitt gummihuvud för arbete utan efterlämnade ränder.

Norm:

DIN 5128

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 755600.

huvudlängd: 140 mm

Huvud-Ø: 90 mm

skaftlängd: 380 mm

vikt: 1150 g

Teknisk beskrivning

skaftlängd	380 mm
Huvud-Ø	90 mm
vikt	1150 g
huvudlängd	140 mm
Produktslag	Hammare

Tillbehör

Hammarskaft av ask Typ A600

755600 A600