

**Dubbel u-nyckel, gnistfri, nyckelvidd: 41X46mm****Beställningsdata**

Ordernummer	759710 41X46
GTIN	7630027402155
Artikelklass	76E

Beskrivning**Utförande:**

Speciell Ampco-legering, rostfri och antimagnetisk

Norm:

DIN 895

Material:

Aluminiumbrons

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₂	46 mm
Nyckelvidd ₁	41 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	375 mm
Norm	DIN 895
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad
Material	Aluminiumbrons
Produktslag	Skruvnyckel

