



U-ringnycklar, gnistfria, nyckelvidd: 19mm



Beställningsdata

Ordernummer	759715 19
GTIN	7630027400441
Artikelklass	76E

Beskrivning

Utförande:

Speciell Ampco-legering, rostfri och antimagnetisk

Norm:

DIN 3113

Material:

Aluminiumbrons

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	19 mm
nyckellängd L	270 mm
Nyckelvidder	metrisk
Norm	DIN 3113
Material	Aluminiumbrons
Produktslag	Skruvnyckel