

**Dubbel u-nyckel,gnistfri, nyckelvidd: 17X19mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 759710 17X19 |
| GTIN | 7630027401639 |
| Artikelklass | 76E |

Beskrivning**Utförande:**

Speciell Ampco-legering, rostfri och antimagnetisk

Norm:**DIN 895****Material:**

Aluminiumbrons

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|----------------|
| Nyckelvidd ₁ | 17 mm |
| Nyckelvidd ₂ | 19 mm |
| Nyckelvidder | metrisk |
| nyckellängd L | 185 mm |
| Norm | DIN 895 |
| Käftvinkel 1 | 15 grad |
| Käftvinkel 2 | 15 grad |
| Material | Aluminiumbrons |
| Produktslag | Skruvnyckel |

