

Polygriptång medhakinställning, totallängd: 250mm



Beställningsdata

Ordernummer	706500 250
GTIN	
Artikelklass	76B

Beskrivning

Utförande:

Genomgående led (= dubbel styrning). Utskurna tandade gripbackar, 5-faldigt justerbar rasterinställning, förkromade.

Norm:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadinstål, sänksmitt.

Teknisk beskrivning

totallängd	250 mm
antal spärrlägen för fininställning	5
spännvidd för sexkant	50 mm
Handtag	förkromad
Yta	förkromad
Norm	DIN ISO 8976
Material	Kromvanadinstål
gnistfri	nej
Snabbinställning	nej
Fininställning av spärrlägen möjlig	nej
Produktslag	Rör- och vattenpumptång

