



## Trådtvinnartång, totallängd: 230mm



### Beställningsdata

Ordernummer	707910 230
GTIN	4018754094677
Artikelklass	73A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd tångstomme. Käftar invändigt räfflade. Skär induktivt efterhårdade. **Käftarna vinklade 40° framtill.**

#### Användningsdata:

För tvinning av säkringstråd (se figuren). Genom förskjutning av greppet kan alla trådlängder bearbetas. För tråd-Ø upp till ca 1,6 mm. För höger- och vänstertvinning, med automatisk återgång.

#### Material:

Specialstål; brunerat resp. lackerat, blankt huvud.

### Teknisk beskrivning

Käftform	avfasade 40°
för tråd-Ø	<1,6 mm
totallängd	230 mm
Käftarnas egenskap	Skären efterhårdade med induktion
backarnas utförande	Käftar med räfflade gripytor
Material	Specialstål
Yta	brunerat resp. lackerat, blankt huvud
Produktslag	Trådtvinnartång

