

**Najtång, kemiskt svärtad, totallängd: 250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	706675 250
GTIN	4045197224019
Artikelklass	72B

Beskrivning**Utförande:**

Med mycket smalt huvud och långa skänklar. Höghållfasta skär med precisionsslipning, blankt huvud.

Norm:

DIN ISO 9242

Material:

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet medelhård tråd upp till Ø	2,5 mm
totallängd	250 mm
Norm	DIN ISO 9242
huvud	smal
Skänklar	Lång
Material	Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta	Kemiskt svärtad med blankt huvud
Produktslag	Kniptång

