

**Dubbel u-nyckel, gnistfri, nyckelvidd: 18X19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	759710 18X19
GTIN	7630027401677
Artikelklass	76E

Beskrivning**Utförande:**

Speciell Ampco-legering, rostfri och antimagnetisk

Norm:**DIN 895****Material:**

Aluminiumbrons

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₂	19 mm
Nyckelvidd ₁	18 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	185 mm
Norm	DIN 895
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad
Material	Aluminiumbrons
Produktslag	Skruvnyckel

