



## Polygriptång Cobra® förkromad med grepphylsor, totallängd: 300mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 705950 300    |
| GTIN         | 4003773014126 |
| Artikelklass | 73F           |

### Beskrivning

#### Utförande:

**Genomgående led** (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador. Utskurna tandade gripbackar, självlåsand.

Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial. Med **rasterfininställning** genom tryck på en fjädrande knapp.

#### Norm:

**DIN ISO 8976**

#### Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt.

#### Specialtillbehör:

Skyddskäftar nr 705805 storlek 180; 300.

### Teknisk beskrivning

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| antal spärrlägen för fininställning | 30                               |
| totallängd                          | 300 mm                           |
| gripvidd för rör                    | 2,3/4 tum                        |
| spännvidd för sexkant               | 60 mm                            |
| Handtag                             | Hylsor av flerkomponentmaterial. |
| tillverkarens beteckning            | Cobra                            |
| Yta                                 | förkromad                        |
| Norm                                | DIN ISO 8976                     |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Material                | Kromvanadinstål         |
| gnistfri                | nej                     |
| Snabbinställning        | nej                     |
| Automatisk fastspänning | ja                      |
| Klämskydd               | ja                      |
| Produktslag             | Rör- och vattenpumptång |

---

## Tillbehör

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Reservdelsortiment Typ 300 | 705920 300 |
|----------------------------|------------|