



## Insticksverktyg med svetsfäste, Typ: 2



### Beställningsdata

Ordernummer	657950 2
GTIN	4018754034604
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

#### Användningsdata:

För påsvetsning av egentillverkade verktyg, t ex bockade specialnycklar. Beroende på den påsvetsade delens längd måste ett korrigerat värde ställas in på skalan.

#### Passar till :

Momentnyckel med 4-kantfästen.  
Utbytbart verktyg: Insticksverktyg  
längd l: 12 mm  
höjd h: 11 mm  
fyrkant med svetsfäste: 11×25 mm  
stickmått S: 12 mm  
insticksskaft: 14×18 mm

### Teknisk beskrivning

längd l	12 mm
---------	-------

höjd h	11 mm
insticksskaft	14×18 mm
fyrkant med svetsfäste	11×25 mm
Serie	737/40
stickmått S	12 mm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
Produktslag	Insticksverktyg med svetsfäste