

**Trådtvinnartång, totallängd: 230mm****Beställningsdata**

Ordernummer	707920 230
GTIN	4045197593917
Artikelklass	72B

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd tångstomme. Käftar invändigt räfflade. Skär induktivt efterhårdade. **Käftarna vinklade 40° framtill.**

Användningsdata:

För tvinning av säkringstråd (se figuren). Genom förskjutning av greppet kan alla trådlängder bearbetas. För tråd-Ø upp till ca 1,6 mm. För höger- och vänstertvinning, med automatisk återgång.

Material:

Specialstål; brunerat resp. lackerat, blankt huvud.

Teknisk beskrivning

Käftform	avfasade 40°
totallängd	230 mm
för tråd-Ø	<1,6 mm
Käftarnas egenskap	Skären efterhårdade med induktion
backarnas utförande	Käftar med räfflade gripytor
Material	Specialstål
Yta	brunerat resp. lackerat, blankt huvud
Produktslag	Trådtvinnartång

