



Insticksverktyg, öppen ring, Typ-nyckelvidd: 1-22mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 657910 1-22 |
| GTIN | 4018754034437 |
| Artikelklass | 63A |

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagnings säkerförkromning på nickel.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

OBS!:

Insticksverktygens belastbarhet är begränsad motsvarande nyckelvidden och kan därför vara lägre än momentnycklarnas kapacitet.

Följ insticksverktygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigerig vid avvikelser!

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------|------------------------------|
| höjd h | 15 mm |
| bredd B | 39,5 mm |
| insticksskaft | 9×12 mm |
| nyckelvidd | 22 mm |
| Serie | 733/10 |
| stickmått S | 20 mm |
| Utbytbart verktyg | Insticksverktyg |
| Material | Chrome-Alloy-Steel |
| Yta | förokromad (flagningsäkert) |
| Spärrfunktion | nej |
| Produktslag | Insticksverktyg, ringnycklar |