



Insticksverktyg, öppen ring med spärrfunktion, Typ-nyckelvidd: 2-21 mm



Beställningsdata

Ordernummer	657925 2-21
GTIN	4000896179916
Artikelklass	630

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

Djupt böjd **ring spärrnyckel**, omkopplingsbar. Omtagsvinkel 9°.

Fördel:

Spärrfunktion för extremt svåråtkomliga ställen.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

l_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

l_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

OBS!:

Följ insticksverktygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigerig vid avvikelser!

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	21 mm
längd l	81 mm
bredd B	40 mm
höjd h	14,3 mm
insticksskaft	14×18 mm
stickmått S	36 mm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
Spärnyckel, omkopplingsbar	ja
Verktyg med spärrfunktion	ja
Produktslag	Ringspärrinsticksverktyg