



Kraftnajtång, förzinkad, totallängd: 250mm



Beställningsdata

Ordernummer	706670 250
GTIN	4003773071419
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Med mycket smalt huvud och långa skänklar. Höghållfasta skär med precisionsslipning, blankt huvud.

Användningsdata:

Hög skärkapacitet, särskilt lämplig för najning. Klipper mjuk tråd till max 4,5 mm Ø. Senor och muskulatur avlastas tack vare den stora dämpningen av skärrörelsen.

Norm:

DIN ISO 9242

Material:

Specialverktøgsstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	250 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till Ø	3,3 mm
Norm	DIN ISO 9242
huvud	smal
Skänklar	Lång
Material	Specialverktøgsstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta	förzinkade
Produktslag	Kniptång

