




Insticksverktyg, bitshållare, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	657930 2
GTIN	4018754103928
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

Användningsdata:

För fastsättning av bits med sexkantskaft enligt DIN ISO 1173 C 8 (5/16 tum).

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

OBS!:

Följ insticksverktygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigerig vid avvikelser!

Insticksverktygens belastbarhet är begränsad motsvarande nyckelvidden och kan därför vara lägre än momentnycklarnas kapacitet.

Utbytbart verktyg: Insticksverktyg

bredd B: 16 mm

höjd h: 12,5 mm

stickmått S: 25 mm

insticksskaft: 14×18 mm

Teknisk beskrivning

insticksskaft	14×18 mm
höjd h	12,5 mm
bredd B	16 mm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
Bitshållare	5/16 tum
Serie	736/40
stickmått S	25 mm
Material	Chrome-Alloy-Steel
Verktyg med spärrfunktion	nej
Produktslag	Insticksverktyg, bitshållare