

**Omställbart spärrhuvud. med utvändig fyrkant, Utvändig 4-kant: 1/4tum****Beställningsdata**

Ordernummer	659877 1/4
GTIN	7610733232802
Artikelklass	63D

**Beskrivning****Utförande:**

Av kromvanadin-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och stor seghet. Förnicklad och förkromad yta.

**Passar till:**

Momentskruvmejsel nr 659906 / 659908 / 659911 (upp till kat. 48) och 659912 **storlek 1600** och skruvmejselsortiment med fällbart handtag nr 667625 / 667645.

**OBS!:**

Fler klingor under nr 659870 / 659872 och 659878 – 659884.

fyrkantfäste: 1/4 tum

totallängd: 67 mm

Effektiv längd: 51 mm

**Teknisk beskrivning**

Effektiv längd	51 mm
totallängd	67 mm
fyrkantfäste	1/4 tum
Drivprofil	4-kantnycklar
Produktslag	Skruvmejselhylsor

