



## Insticksverktyg, bitshållare, Bitshållare: 5/16tum



### Beställningsdata

Ordernummer	657940 5/16
GTIN	4018754154715
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

**Spärrfunktionen omställbar för höger-/vänsterdragning.**

#### Användningsdata:

För fastsättning av bits med sexkantskaft enligt DIN ISO 1173, C 8 och E 8 (5/16 tum).

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningsäkerförokromning på nickel.

#### Skärdata:

#### Förklaring till ritningen och formeln:

$L_1$  = spaklängd exkl. insticksverktyg

$l_2$  = justerat stickmått på momentnyckeln

$l_3$  = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

$L_4$  = insticksverktygets stickmått

$L$  = verktygets totala längd

$T_1$  = vridmoment som ska ställas in

$T_2$  = föreskrivet vridmoment

#### Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

#### OBS!:

Följ insticksverktygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigerig vid avvikelser!

Insticksverktygens belastbarhet är begränsad motsvarande nyckelvidden och kan därför vara lägre än momentnycklarnas kapacitet.

## Teknisk beskrivning

höjd h	17,9 mm
insticksskaft	9×12 mm
bredd B	29 mm
kontinuerlig belastbarhet	40 Nm
Bitshållare	5/16 tum
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
Antal tänder	30
Serie	725B
stickmått S	28 mm
Material	Chrome-Alloy-Steel
Spärrnyckel, omkopplingsbar	ja
Verktyg med spärrfunktion	ja
Produktslag	Insticksverktyg, bitshållare