

**Brännartång, totallängd: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	706800 200
GTIN	4003773051923
Artikelklass	73F

Beskrivning**Utförande:**

Smalt huvud och räfflade käftar med rörurtag. Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 5743

Material:

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

lämplig för rör-Ø till max	30 mm
käfttjocklek	3,5 mm
totallängd	200 mm
käftlängd	45 mm
Norm	DIN ISO 5743
Käft	smal
backarnas utförande	med rörurtag, tandad
Handtag	med plastöverdrag
Material	Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta	Kemiskt svärtad med polerat huvud

Produktslag

Tång