



Insticksverktyg, bitshållare, Bitshållare: 1/4tum



Beställningsdata

Ordernummer	657940 1/4
GTIN	4018754140794
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

Spärrfunktionen omställbar för höger-/vänsterdragning.

Användningsdata:

För fastsättning av bits med sexkantskaft enligt DIN ISO 1173, C 6,3 och E 6,3 (1/4 tum).

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

l_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

l_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

OBS!:

Följ insticksverktygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigerig vid avvikelser!

Insticksverktygens belastbarhet är begränsad motsvarande nyckelvidden och kan därför vara lägre än momentnycklarnas kapacitet.

Teknisk beskrivning

Bitshållare	1/4 tum
bredd B	22 mm
höjd h	13,6 mm
insticksskaft	9×12 mm
kontinuerlig belastbarhet	40 Nm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
Antal tänder	22
Serie	725B
stickmått S	17,5 mm
Material	Chrome-Alloy-Steel
Spärrnyckel, omkopplingsbar	ja
Verktyg med spärrfunktion	ja
Produktslag	Insticksverktyg, bitshållare