

HOLEX®**Vinkeltång****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 708380 |
| GTIN | 4045197895882 |
| Artikelklass | 76B |

Beskrivning**Utförande:**

Långa, smala käftar, vinklade 70°. Räfflade på insidan, ett oräfflat område på bakre käftänden för klämning av slangar. Den särskilda huvudformen gör att tångskänklarna inte är i vägen i arbetsområdet i spänt tillstånd.

Användningsdata:

För fasthållning och greppning på särskilt trånga och svåråtkomligaställen, varvid tångskänklarna inte är i vägen i arbetsområdet.

Material:

Käftar av seghärdat kvalitetsstål.
huvudets höjd: 120 mm
käftlängd (räfflat område): 60 mm
totallängd: 185 mm
spännvidd: 60 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|--------|
| huvudets höjd | 120 mm |
| käftlängd (räfflat område) | 60 mm |
| spännvidd | 60 mm |
| totallängd | 185 mm |

