



## Insticksverktyg, öppen ring, Typ-nyckelvidd: 1-17mm



### Beställningsdata

Ordernummer	657910 1-17
GTIN	4018754034406
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

#### Skärdata:

#### Förklaring till ritningen och formeln:

$L_1$  = spaklängd exkl. insticksverktyg

$L_2$  = justerat stickmått på momentnyckeln

$L_3$  = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

$L_4$  = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

$T_1$  = vridmoment som ska ställas in

$T_2$  = föreskrivet vridmoment

#### Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

#### OBS!:

Insticksverktygens belastbarhet är begränsad motsvarande nyckelvidden och kan därför vara lägre än momentnycklarnas kapacitet.

Följ insticksverktygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigerig vid avvikelser!

## Teknisk beskrivning

nyckelvidd	17 mm
höjd h	13 mm
bredd B	31,5 mm
insticksskaft	9×12 mm
Serie	733/10
stickmått S	17,5 mm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad (flagningsäkert)
Spärrfunktion	nej
Produktslag	Insticksverktyg, ringnycklar