



Rundtång förkromad VDE-isolerad, totallängd: 160mm



Beställningsdata

Ordernummer	710700 160
GTIN	4003773033790
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Med korta, kraftiga käftar (runda). Släta gripytor.

Förkromad tång, handtag med flerkomponenthölje, **isolerade upp till 1000 V enligt SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	160 mm
käftlängd	30 mm
U-form	rund
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5745
backarnas utförande	släta gripytor
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material	Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta tång	förkromad

Produktslag

Rundtång