



Flacktång förkromad VDE-isolerad, totallängd: 160mm



Beställningsdata

Ordernummer	710300 160
GTIN	4003773033783
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Med korta, kraftiga käftar (flata). Backar med räfflade gripytor.

Förkromad tång, handtag med flerkomponenthölje, **isolerade upp till 1000 V enligt SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	160 mm
käftlängd	30 mm
U-form	plan
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5745
isolerad till	AC 1000 V
isolerad till	DC 1500 V
backarnas utförande	räfflade gripytor
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.

Material	Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta tätning	förkromad
Produktslag	Flackttång