



Bitsats med bitsskruvmejsel 10 delar



Beställningsdata

Ordernummer	676060
GTIN	4013288041647
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Praktikorienterat sammanställda Kraftform Kompakt®-sortiment med bits och manöververktyg **för hand och maskinellt. Kraftform**-skruvdragarhandtag med snabbytesfäste för 1/4 tum bits med skaft C 6,3 **och** E 6,3.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Vardera 1 st nr 675200 storlek 1/25; 2/25
 Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: Vardera 1 st nr 675220 storlek 1/25; 2/25
 Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: Vardera 1 st storlek TX10; TX15; TX20
 Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: Vardera 1 st storlek 0,5×4; 1,0×5,5
 bitsskruvmejsel: 1 st med snabbyteschuck C/E 6,3

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Spårskruvmejsel
tillverkarens beteckning	KK 10
Antal delar	10
Drivverktyg	bitsskruvmejsel

Med teleskopklinga som skjuts in i handtaget	ja
Produktslag	Bitsverktyg

Tillbehör

Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675200 1/25
Bit för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675220 2/25
Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675200 2/25
Bit för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675220 1/25