



Flacktång polerad, totallängd: 125mm



Beställningsdata

Ordernummer	710100 125
GTIN	4003773014447
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Med korta, kraftiga käftar (flata). Backar med räfflade gripytor.
Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	125 mm
käftlängd	27 mm
U-form	plan
Norm	DIN ISO 5745
backarnas utförande	räfflade gripytor
Handtag	med plastöverdrag
Material	Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta tång	Kemiskt svärtad med polerat huvud
Produktslag	Flacktång

