



## Flacktång polerad, totallängd: 140mm



### Beställningsdata

Ordernummer	710100 140
GTIN	4003773014454
Artikelklass	73F

### Beskrivning

**Utförande:**

Med korta, kraftiga käftar (flata). Backar med räfflade gripytor. Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

**Norm:**

**DIN ISO 5745**

**Material:**

Specialverktøgsstål, sänksmitt och oljehärdat.

### Teknisk beskrivning

totallängd	140 mm
käftlängd	28 mm
U-form	plan
Norm	DIN ISO 5745
backarnas utförande	räfflade gripytor
Handtag	med plastöverdrag
Material	Specialverktøgsstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta tång	Kemiskt svärtad med polerat huvud
Produktslag	Flacktång

