

Garant**Momentmejslar med skala, D 6,3-bitsfäste, maximalt vridmoment: 50cNm****Beställningsdata**

Ordernummer	659905 50
GTIN	4045197610997
Artikelklass	61E

Beskrivning**Utförande:**

Krafthandtag med hudvänlig och greppssäker **Haptoprene®**-yta möjliggör enkel överföring av erforderliga vridmoment, även med **våta eller oljiga händer**. När det inställda vridmomentet uppnås löser skruvdragaren ut hör- och kännbart och är omedelbart åter klar att användas. Lossningsmomentet är större än åtdragningsmomentet (överlastskydd).

Önskat åtdragningsmoment ställs in med en inställningsring vid handtagets ände. En låsning förhindrar oavsiktlig ändring av inställningen. Lättavläst, smutsskyddad mikrometerskala.

Bitshållare med magnet för infästning av C 6,3-bits.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

skalgradering 1 delstreck =	1 cNm
maximalt vridmoment	50 cNm
visning	analog
mätnoggrannhet vridmoment	±6 %
Bitshållare	D 6,3
momentintervall	10 - 50 cNm
momentintervall	0,1 - 0,5 Nm

mätmetod	vridmoment
Norm	DIN EN ISO 6789
vikt	71 g
Utlösningssprincip	mekanisk slirkoppling
Inställning av utlösningssvärdet	med inställningsskala
omkopplingsbar avläsning	cNm
totallängd L	126 mm
Utlösningssvärdets justerbarhet	ställbar
Anslutningsform	Bitsurtag 1/4 tum
Feedback	utlösande
Kalibrering	O1
Dragriktning	Högerdragning
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Mätteknik	mekanisk
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Maximal Ø	29 mm
Fast inställt vridmoment	nej
Produktslag	Momentskruvdragare

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/659905-50>