

Garant**Spetstång, rak, förkromad med grepphylsor, totallängd: 160mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 713040 160 |
| GTIN | 4045197373540 |
| Artikelklass | 71B |

Beskrivning**Utförande:**

Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Induktionshårdade skär (ca 61 HRC), lämpliga för både hård och mjuk tråd. Backar med räfflade gripytor.

Förkromad tång, handtag med ergonomiskt optimerade flerkomponentmantlar med greppsäker **Haptoprene**-yta.

Norm:**DIN ISO 5745****Material:**

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------|---|
| totallängd | 160 mm |
| käftlängd | 50 mm |
| Handtag | Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta |
| U-form | oval/spetsig, rak |
| Norm | DIN ISO 5745 |
| Käftarnas egenskap | Induktionshårdade skär (ca 60 HRC) |
| backarnas utförande | räfflade gripytor |
| Material | Kromvanadinstål |

| | |
|-------------|--------------------|
| Yta | förkromad |
| Produktslag | Multifunktionstång |