

HSS gängtappbits, för gängor: M4



Beställningsdata

Ordernummer	676307 M4
GTIN	4013288119087
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

Fördel:

Snabbt och enkelt byte mellan borrar-, försänkar- eller skruvbits.

Användningsdata:

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.

Teknisk beskrivning

skaftlängd	14 mm
stigning	0,7 mm
totallängd	36 mm
för gängor	M4
Bits sexkantskaft	C 6,3
Gängtyp	M
Skärmaterial	HSS
Toleransklass	ISO 2 6H
Flankvinkel	60 grad
Användning vid håltyp	upp till 1xD vid genomgående hål
Produktslag	Gängtappsbits

