



## HSS spiralborrbits, Borr-Ø: 3,3mm



### Beställningsdata

Ordernummer	676302 3,3
GTIN	4013288101334
Artikelklass	63H

### Beskrivning

**Utförande:**

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

**Fördel:**

Snabbt och enkelt byte mellan borrar-, försänkar- eller skruvbits.

**Användningsdata:**

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.

Universellt användbar i metall, trä och plast.

Speciella nithålsdimensioner 3,1 och 5,1 mm.

### Teknisk beskrivning

spirallängd	18 mm
skaftlängd	14 mm
total längd	40 mm
Borr-Ø	3,3 mm
Bits sexkantskaft	C 6,3
tillverkarens beteckning	848 HSS
Skärmaterial	HSS
Spetsvinkel	118 grad
Produktslag	Spiralborrbits

