

Garant**Spetstång, rak, förkromad med grepphylsor, totallängd: 200mm**

Beställningsdata

Ordernummer	713040 200
GTIN	4045197373564
Artikelklass	71B

Beskrivning

Utförande:

Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Induktionshärddade skär (ca 61 HRC), lämpliga för både hård och mjuk tråd. Backar med räfflade gripytor.

Förkromad tång, handtag med ergonomiskt optimerade flerkomponentmantlar med greppsäker **Haptoprene**-yta.

Norm:**DIN ISO 5745****Material:**

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	200 mm
käftlängd	73 mm
Handtag	Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta
U-form	oval/spetsig, rak
Norm	DIN ISO 5745
Käftarnas egenskap	Induktionshärddade skär (ca 60 HRC)
backarnas utförande	räfflade gripytor
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

Produktlag

Multifunktionstång