

**HSS spiralborrbits, Borr-Ø: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	676302 4
GTIN	4013288118776
Artikelklass	63H

**Beskrivning****Utförande:**

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

**Fördel:**

Snabbt och enkelt byte mellan borrar-, försänkar- eller skruvbits.

**Användningsdata:**

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.

Universellt användbar i metall, trä och plast.

Speciella nithålsdimensioner 3,1 och 5,1 mm.

**Teknisk beskrivning**

totallängd	44 mm
spirallängd	20 mm
skaftlängd	14 mm
Borr-Ø	4 mm
Bits sexkantskaft	C 6,3
tillverkarens beteckning	848 HSS
Skärmaterial	HSS
Spetsvinkel	118 grad
Produktslag	Spiralborrbits

