



## Bitsortiment med konisk försänkare i stabil box, 8 delar



### Beställningsdata

Ordernummer	676313
GTIN	4013288117342
Artikelklass	63H

### Beskrivning

**Utförande:**

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

**Fördel:**

Snabbt och enkelt byte mellan borrar-, försänkar- eller skruvbits.

**Användningsdata:**

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.

**Innehåll:**

Försänkarbits, ett skär: Nr 676311 vardera 1 st storlek 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

bitsskruvmejsel: 1 st nr 676410

"Rapidaptor" bitshållare: 1 st. liknande nr 675020 storlek 6,3K (utan magnet)

### Teknisk beskrivning

antal försänkare	6
Antal skär Z	1
Antal delar	8
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad

Skärmaterial	HSS
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

## Tillbehör

Försänkarbits, ett skär Utvändig Ø 20,5 mm	676311 20,5
Försänkarbits, ett skär Utvändig Ø 8,3 mm	676311 8,3
Försänkarbits, ett skär Utvändig Ø 6,3 mm	676311 6,3
Försänkarbits, ett skär Utvändig Ø 16,5 mm	676311 16,5
Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3K	675020 6,3K
Försänkarbits, ett skär Utvändig Ø 10,4 mm	676311 10,4
Försänkarbits, ett skär Utvändig Ø 12,4 mm	676311 12,4