



## HSS gängtappbits, för gängor: M8



### Beställningsdata

Ordernummer	676307 M8
GTIN	4013288119131
Artikelklass	63H

### Beskrivning

**Utförande:**

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

**Fördel:**

Snabbt och enkelt byte mellan borrar-, försänkar- eller skruvbits.

**Användningsdata:**

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.

Användning vid håltyp: upp till 1×D vid genomgående hål

totallängd: 40 mm

skaftlängd: 14 mm

stigning: 1,25 mm

### Teknisk beskrivning

totallängd	40 mm
stigning	1,25 mm
skaftlängd	14 mm
för gängor	M8
Bits sexkantskaft	C 6,3
Gängtyp	M
Skärmaterial	HSS
Toleransklass	ISO 2 6H
Flankvinkel	60 grad

Användning vid håltyp	upp till 1×D vid genomgående hål
Produktslag	Gängtappsbits