



Stegborrbits, borrstegsintervall: 4-20mm



Beställningsdata

Ordernummer	676305 4-20
GTIN	4013288119155
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

9 borrsteg **2 mm** intervall, kan användas i material med upp till 4 mm tjocklek. Med kantbrytare (plåtavgradare) på Ø 10 för 1 mm plåt.

Fördel:

Snabbt och enkelt byte mellan borr-, försänkar- eller skruvbits.

Användningsdata:

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.

Teknisk beskrivning

borrstegsintervall	4 - 20 mm
Antal borrsteg	9
skaftlängd	20 mm
maximal plåttjocklek	4 mm
steghöjd	4 mm
totallängd	67 mm
stigning	2 mm
Bits sexkantskaft	C 6,3
tillverkarens beteckning	843
Skärmaterial	HSS

Produktlag

Stegborrbits