



Bitsats med bitsskruvmejsel 31 delar



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 676150 |
| GTIN | 4013288144652 |
| Artikelklass | 63H |

Beskrivning

Utförande:

Praktikorienterat sammanställda Kraftform Kompakt®-sortiment med bits och manöververktyg **för hand och maskinellt. Kraftform**-skruvdragarhandtag med snabbytesfäste för 1/4 tum bits med skaft C 6,3 **och** E 6,3.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Nr 675200 2 st 1/25; 3 st 2/25; 1 st 3/25

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: Nr 675380 1 st 1/25; 3 st 2/25; 1 st 3/25

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant: 1 st 675240 storlek 3; 4; 5; 6; 8

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: 1 st storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX® med stift: 1 st 675350 storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: 1 st storlek 1,0x5,5

Adapter: 1 st 1/4 tum invändig fyrkant – 1/4 tum bitsfäste

bitshållare "Rapidaptor": 1 st nr 675020 storlek. 6,3K

Bits-spärnyckel 1/4 tum: 1 st nr 676645

Teknisk beskrivning

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Drivprofil | Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål |
| Drivprofil | Pozidriv-skruvmejsel |

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Drivprofil | Spårskruvmejsel |
| Drivprofil | Sexkantnyckel |
| Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar |
| Drivprofil | Skruvmejsel för Phillips |
| tillverkarens beteckning | Bit-Check 30 Zyklus Mini 1 |
| Antal delar | 31 |
| Drivverktyg | Bits-spärnyckel 1/4 tum |
| Produktslag | Bitsverktyg |

Tillbehör

| | |
|--|-------------|
| Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 med hål Torx®-profil TX30 | 675350 TX30 |
| Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3 Hex-Plus-profil sexkant 8 mm | 675240 8 |
| Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3 Hex-Plus-profil sexkant 3 mm | 675240 3 |
| Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 med hål Torx®-profil TX15 | 675350 TX15 |
| Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 med hål Torx®-profil TX25 | 675350 TX25 |
| Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm | 675200 3/25 |
| Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 med hål Torx®-profil TX10 | 675350 TX10 |
| Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 med hål Torx®-profil TX20 | 675350 TX20 |
| Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm | 675200 1/25 |
| Bit för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3, med torsionszonhårt krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm | 675380 1/25 |
| Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm | 675200 2/25 |
| Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3 Hex-Plus-profil sexkant 6 mm | 675240 6 |
| Spärnyckel för 1/4 tum bits C 6,3 och E 6,3 Typ 1/4 | 676645 1/4 |
| Bit för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3, med torsionszonhårt krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm | 675380 2/25 |

| | |
|---|-------------|
| Bit för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3, med torsionszonhårt krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm | 675380 3/25 |
| Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 4 mm | 675240 4 |
| Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3K | 675020 6,3K |
| Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 5 mm | 675240 5 |