



HSS Kombi-gängtappbits, för gängor: M3



Beställningsdata

Ordernummer	676306 M3
GTIN	4013288119032
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

Fördel:

Snabbt och enkelt byte mellan borrar-, försänkar- eller skruvbits.

Användningsdata:

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.

1 verktyg för 3 arbetsoperationer:

Borra kärnhål – gängskär – avgrada/försänk.

Användning i höger- och vänstergående bormaskin.

Användning vid håltyp: upp till 1×D vid genomgående hål

totallängd: 36 mm

skaftlängd: 12 mm

borrlängd a: 5 mm

spiralborr-Ø: 2,5 mm

stigning: 0,5 mm

Teknisk beskrivning

borrlängd a	5 mm
spiralborr-Ø	2,5 mm
stigning	0,5 mm
totallängd	36 mm
skaftlängd	12 mm
för gängor	M3

tillverkarens beteckning	847 HSS
Gängtyp	M
Skärmaterial	HSS
Spetsvinkel	60 grad
Toleransklass	ISO 2 6H
Flankvinkel	60 grad
Användning vid håltyp	upp till 1×D vid genomgående hål
Bits sexkantskaft	C 6,3
Produktslag	Gängtappsbits