

Garant**Bitssats med bitsskruvmejsel 32 delar****Beställningsdata**

Ordernummer	676160
GTIN	4045197635013
Artikelklass	61F

Beskrivning**Utförande:**

Systembox av näst intill oförstörbar ABS-plast med integrerade gångjärn och snabbblåsningar. När boxen är öppnad kan bitset enkelt och bekvämt tas ut tack vare de stora mellanrummen. Praktikorienterat sammanställda Kraftform Kompakt®-sortiment med bits och manöververktyg **för hand och maskinellt. Kraftform**-skruvdragarhandtag med snabbytesfäste för 1/4 tum bits med skaft C 6,3 **och** E 6,3.

Innehåll:

Bits C 6,3 (1/4") sorterade, 1 bitshållare; 1 adapter; 1 bits-spärnnyckel

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Nr 675105 vardera 1 st storlek 1/25; 2/25; 3/25

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: Nr 675115 vardera 2 st storlek 1/25; 2/25; 3/25

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant: Nr 675125 1 st storlek 2,5; 3; 4; 5; 6

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: 675155 vardera 2 st storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: 1 st storlek 4×0,5; 5,5×1; 6,5×1,2

Adapter: 1 st 1/4 tum invändig fyrkant – 1/4 tum bitsfäste

snabbkoppling: 1 st nr 675050 storlek 6,3

Bits-spärnnyckel 1/4 tum: 1 st nr 676690

Teknisk beskrivning

Bits sexkantskaft	C 6,3
höjd	47 mm
Längd	127 mm
Bredd	85 mm
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Antal delar	32
Drivverktyg	Bits-spärnyckel 1/4 tum
förpackning	ABS-plastlåda
Produktslag	Bitsverktyg

Tillbehör

Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 3 mm	675125 3
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 6 mm	675125 6
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 4 mm	675125 4
Systembox Typ 21-1	630320 21-1
Bit för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675115 1/25
Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm	675105 3/25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon Torx®-profil TX20	675155 TX20
Bit för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675115 2/25
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 2,5 mm	675125 2,5

Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon Torx®-profil TX30	675155 TX30
Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675105 2/25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon Torx®-profil TX25	675155 TX25
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3 Hex-Plus-profil sexkant 5 mm	675125 5
Spärnnyckel för 1/4 tum bits C 6,3 och E 6,3 Typ 1/4	676690 1/4
Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3	675050 6,3
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon Torx®-profil TX10	675155 TX10
Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675105 1/25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon Torx®-profil TX15	675155 TX15
Bit för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm	675115 3/25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon Torx®-profil TX40	675155 TX40