



## Kombi-gängtappbitsats i stabil box, 7 delar



### Beställningsdata

Ordernummer	676308
GTIN	4013288101594
Artikelklass	63H

### Beskrivning

**Utförande:**

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

**Fördel:**

Snabbt och enkelt byte mellan borrar-, försänkar- eller skruvbits.

**Användningsdata:**

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.

**1 verktyg för 3 arbetsoperationer:**

Borra kärnhål – gängskär – avgrada/försänk.

**Användning i höger- och vänstergående bormaskin.****Innehåll:**

Kombi-gängtappsbits: 676306 vardera 1 st storlek M3; M4; M5; M6; M8; M10

"Rapidadaptor" bitshållare: 1 st. liknande nr 675020 storlek 6,3K (utan magnet)

### Teknisk beskrivning

Gängtyp	M
Skärmaterial	HSS

Spetsvinkel	60 grad
Toleransklass	ISO 2 6H
Flankvinkel	60 grad
Användning vid håltyp	upp till 1×D vid genomgående hål
Antal delar	7
Produktslag	Gängtappsbits

## Tillbehör

HSS Kombi-gängtappsbits för gängor M8	676306 M8
HSS Kombi-gängtappsbits för gängor M5	676306 M5
HSS Kombi-gängtappsbits för gängor M4	676306 M4
Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3K	675020 6,3K
HSS Kombi-gängtappsbits för gängor M6	676306 M6
HSS Kombi-gängtappsbits för gängor M3	676306 M3
HSS Kombi-gängtappsbits för gängor M10	676306 M10