



## HSS Kombi-gängtappbits, för gängor: M4



### Beställningsdata

Ordernummer	676306 M4
GTIN	4013288119049
Artikelklass	63H

### Beskrivning

**Utförande:**

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

**Fördel:**

Snabbt och enkelt byte mellan borrar-, försänkar- eller skruvbits.

**Användningsdata:**

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.

**1 verktyg för 3 arbetsoperationer:**

Borra kärnhål – gängskär – avgrada/försänk.

**Användning i höger- och vänstergående bormaskin.**

Användning vid håltyp: upp till 1xD vid genomgående hål

totallängd: 39 mm

skaftlängd: 12 mm

borrlängd a: 6 mm

spiralborr-Ø: 3,3 mm

stigning: 0,7 mm

### Teknisk beskrivning

totallängd	39 mm
skaftlängd	12 mm
spiralborr-Ø	3,3 mm
stigning	0,7 mm
borrlängd a	6 mm
för gängor	M4

tillverkarens beteckning	847 HSS
Gängtyp	M
Skärmaterial	HSS
Spetsvinkel	60 grad
Toleransklass	ISO 2 6H
Flankvinkel	60 grad
Användning vid håltyp	upp till 1xD vid genomgående hål
Bits sexkantskaft	C 6,3
Produktslag	Gängtappsbits