



Gängtappbitsats i stabil box, 7 delar



Beställningsdata

Ordernummer	676309
GTIN	4013288117359
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

Fördel:

Snabbt och enkelt byte mellan borrar-, försänkar- eller skruvbits.

Användningsdata:

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.

Innehåll:

Gängtappbits: 676307 vardera 1 st storlek M3; M4; M5; M6; M8; M10

"Rapidaptor" bitshållare: 1 st. liknande nr 675020 storlek 6,3K (utan magnet)

Teknisk beskrivning

Antal delar	7
Antal gängtappar	6
Gängtyp	M
Skärmaterial	HSS

Toleransklass	ISO 2 6H
Flankvinkel	60 grad
Användning vid håltyp	upp till 1xD vid genomgående hål
Produktslag	Gängtappsbits

Tillbehör

HSS gängtappbits för gängor M8	676307 M8
HSS gängtappbits för gängor M4	676307 M4
Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3K	675020 6,3K
HSS gängtappbits för gängor M5	676307 M5
HSS gängtappbits för gängor M3	676307 M3
HSS gängtappbits för gängor M10	676307 M10
HSS gängtappbits för gängor M6	676307 M6