



HSS Kombi-gängtappbits, för gängor: M6



Beställningsdata

Ordernummer	676306 M6
GTIN	4013288118929
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

Fördel:

Snabbt och enkelt byte mellan borrar-, försänkar- eller skruvbits.

Användningsdata:

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.

1 verktyg för 3 arbetsoperationer:

Borra kärnhål – gängskär – avgrada/försänk.

Användning i höger- och vänstergående bormaskin.

Användning vid håltyp: upp till 1xD vid genomgående hål

totallängd: 41 mm

skaftlängd: 12 mm

borrlängd a: 8 mm

spiralborr-Ø: 5 mm

stigning: 1 mm

Teknisk beskrivning

spiralborr-Ø	5 mm
totallängd	41 mm
för gängor	M6
borrlängd a	8 mm
stigning	1 mm
skaftlängd	12 mm

tillverkarens beteckning	847 HSS
Gängtyp	M
Skärmaterial	HSS
Spetsvinkel	60 grad
Toleransklass	ISO 2 6H
Flankvinkel	60 grad
Användning vid håltyp	upp till 1xD vid genomgående hål
Bits sexkantskaft	C 6,3
Produktslag	Gängtappsbits