



Bitsortiment för träspiralborr i fodral, 15 delar



Beställningsdata

Ordernummer	676317
GTIN	9002696324652
Artikelklass	66B

Beskrivning

Utförande:

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

Fördel:

Snabbt och enkelt byte mellan borrar-, försänkar- eller skruvbits.

Användningsdata:

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.

Innehåll:

Träspiralborrbits: Nr 676315 vardera 1 st storlek 3; 4; 5; 6; 8

Bits för Pozidriv: Vardera 1 st storlek 1/25; 2/25; 3/25

Bits för invändig Torx®: Vardera 1 st storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Snabbväxlings-bitshållare: 1 st. liknande nr 675020 storlek 6,3K (med magnet)

Teknisk beskrivning

Antal borrar	5
Antal delar	15
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel

Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Spiralborrbits

Tillbehör

Träspiralborrbits Borr-Ø 8 mm	676315 8
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX20	675295 TX20
Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3K	675020 6,3K
Träspiralborrbits Borr-Ø 10 mm	676315 10
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX25	675295 TX25
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX30	675295 TX30
Träspiralborrbits Borr-Ø 4 mm	676315 4
Träspiralborrbits Borr-Ø 3 mm	676315 3
Träspiralborrbits Borr-Ø 6 mm	676315 6
Precisionsbits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm	675285 3/25
Träspiralborrbits Borr-Ø 5 mm	676315 5
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX10	675295 TX10
Precisionsbits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675285 1/25
Precisionsbits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675285 2/25
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX40	675295 TX40
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX15	675295 TX15